

BILVASK MED BLANKMIDDEL

Teknisk data:

Type: Affedtning

Fordele:

- Lav pH
- Ingen farlige dampe
- Økonomisk i brug
- Indeholder **ikke** A & B stoffer.

Dosering:

Manuel vask:	1:50
	1:100
Maskinvask m roterende børster:	
0,1 % -0,2%	1:500
	1:1000

Indeholder:

15-30%: Anioniske tensider,
<5%: Nonioniske tensider, Fosfater, Polycarboxylater
<1%: Parfume, Konserveringsmiddel: Benzothiazolin-3-on

pH-værdi: 8,5

<u>Emballage</u>	<u>Produkt nr.</u>
5 ltr.	300-5
20 ltr.	300-20
200 ltr.	300-200

Tillægsprodukter:

*1315 Tappehane 5 ltr.

*1309B Tappehane 20 ltr.

*24710 Skumsprøjte Nito Clean
1,4 ltr.

02.09.19



Produktbeskrivelse:

Care Repair Bilvask med blankmiddel

Anvendelse

Opløser effektivt snavs og trafikfilm. Efterlader overfladen blank og ren.

Kan anvendes i højtryksrensere, skumudlægger eller manuelt.

Care Repair Bilvask med blankmiddel

Arbejdsmetode

Manuel bilvask:

Bilen vaskes med børste eller svamp, afskylles grundigt med vand.

Maskinvask:

Bilvask med blankmiddel tilsættes i maskinen med roterende børster.



Fare



Kun det bedste er godt nok